

## Bohrmaschinen gerade Ausführung

### LA410-EU

Druckluft-Bohrmaschine



Service Druckluft-Bohrmaschine gerade Ausführung mit Zahnkranz-Bohrfutter 10 mm.

- Geeignet für Bohrarbeiten an der Karosserie, für Baustahl und leichte Handwerksmaterialien.
- Geringes Gewicht, daher vielseitig einsetzbar.

#### Technische Daten

Leistung (kW)	0,25
Freie Drehzahl (1/min)	4500
Gewicht (kg)	0,91
Gesamtlänge (mm)	228
Bohrfuttergröße (mm)	10
Anschlussgewinde (Zoll)	1/4 NPT
Luftverbrauch (l/min)	768
Mindestschlauchweite (mm)	10

## LA410-EU



Druckluft-Bohrmaschine



*BLD-1*

Federzug 0,4kg min, 1,0kg max,  
1600 mm, 0,6kg



*WT-DG14*

Drehgelenk Multiflex, 1/4"  
Anschlussgewinde