

S7-1500 FRONTST. 40 ADERN HALOGENFR 2,5M
 Frontstecker f. SIMATIC S7-1500 40pol. (6ES7592-1AM00-0XB0)
 mit 40 Einzeladern 0,5 mm² Adertype H05Z-K (halogenfrei)
 Schraubversion L = 2,5 m



Zielsystem	SIMATIC S7-1500
Eignung zur Verwendung	Digitale I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Flexibler Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Frontstecker mit Einzelader

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein / Überschrift

Steckertyp	6ES7592-1AM00-0XB0
Leitungslänge	2,5 m
Ausführung der Leitung	H05Z-K
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	Polyolefinbasis halogenfrei
Farbe / des Kabelmantels	blau
RAL-Farbnummer	RAL 5010
Außendurchmesser / des Kabelmantels	2,2 mm; des Seilverbundes
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,5 mm ²
Kennzeichnung / der Ader	Durchnumeriert 1 bis 40 in weiss Adapterkontakt = Adernummer
Typ der Anschlussklemme	Schraubklemme
Anzahl der Kanäle	40
Polzahl	40; des Frontsteckers

Betriebsdaten / Überschrift

Betriebsspannung / bei DC	
---------------------------	--

<ul style="list-style-type: none"> • Nennwert 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	30 V
Dauerstrom / bei gleichzeitiger Belastung aller Adern / bei DC / maximal zulässig	1,5 A
Umgebungstemperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • während Lagerung 	-15 ... +60 °C
<ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb 	0 ... 60 °C

Allgemeine Daten / Überschrift	
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Eignung zum Zusammenwirken	
<ul style="list-style-type: none"> • Eingangskarte SPS 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • Ausgangskarte SPS 	Ja
Eignung zur Verwendung	
<ul style="list-style-type: none"> • digitale Signalübertragung 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • analoge Signalübertragung 	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
<ul style="list-style-type: none"> • feldseitig 	sonstige
<ul style="list-style-type: none"> • am Gehäuse 	Schraubanschluss
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	W
Nettogewicht	1,28 kg