

fetra Tischwagen

Traglast 300 kg, Mit 3 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 850 x 500
mm, Etage(n) aus Holz in Buche,
Gestell mit schlag- und kratzfester
Pulverbeschichtung in RAL5007
Brillantblau, Mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118611



fetra
Transportgeräte



fetra Tischwagen

Traglast 300 kg

Tischwagen

- Traglast 300 kg
- Mit 3 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm
- Etage(n) aus Holz in Buche
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt)
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit Feststellern
- Rad Ø 160 mm
- Mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Radanordnung rechteckig
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	klappbar	nein
Wagentyp	Etagenwagen	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen
Traglast	300 kg	Bereifung	TPE
Ladeflächenlänge	850 mm	Durchmesser Rad	160 mm
Ladeflächenbreite	500 mm	Radlager	Rillenkugellager
Etagen Anzahl	3 Stück	Rad Ausstattung	Lenkrollen mit Feststellern
Material Etage(n)	Holz	Radanordnung	rechteckig
Farbe Etage	Buche	Oberfläche	pulverbeschichtet
Traglast Etage	120 kg	Farbe	brillantblau // RAL5007
Etagenausrichtung	gerade	Norm	EN 1757-3 (Feststeller)
Material	Stahl	Anlieferung	zerlegt
Material Verarbeitung	verschweißt	Garantie	10 Jahre
Euronorm	nein	Schiebebügel Anzahl	1 Stück
Aufbauten	keine	Gewicht	36 kg
elektrisch leitend	nein		

Zubehör

119092		Zentralbremse für Plattformwagen, für Ladefläche Länge x Breite 850 x 500 mm, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar
158759		Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 160 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar
225609		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225611		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225613		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225614		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
225615		Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
309734		Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 160 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar