

## Rollbehälter rolltainer® ADB

Traglast 500 kg, Länge x Breite 815 x 724 mm, Nutzhöhe 1020 mm, Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür, Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt, Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau, Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge



Artikelnummer: 220140



## Rollbehälter rolltainer® ADB mit Kunststoff-Ladefläche

Rollbehälter

- Traglast 500 kg
- Länge x Breite 815 x 724 mm
- Nutzhöhe 1020 mm
- Aufbauten: 3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür
- Konstruktion aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Plattform aus Hochdruck-Polyethylen in ähnlich RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 108 mm
- Mit Polypropylen-Bereifung auf Polypropylen-Felge

## Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Material Gestell Stahl

Wagentyp	Rollbehälter	Oberfläche Gestell	galvanisch verzinkt
Aufbauten	3 Wände (Drahtgitter), 1 Flügeltür	nestbar	nein
Traglast	500 kg	Durchmesser Rad	108 mm
Länge	815 mm	Bereifung	Polypropylen
Breite	724 mm	Rollen Anzahl / Art	2 Lenk-/2 Bockrollen
Nutzhöhe	1020 mm	Material Felge	Polypropylen
Material Plattform	Hochdruck-Polyethylen	Gewicht	32,3 kg
Farbe Plattform	ähnlich RAL5010 Enzianblau		