

SINAMICS Netzdrossel für 5kW Smart Line Module Eingang: 3AC
380-480V, 50/60Hz



Abbildung ähnlich

Artikelnummer	
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	380 ... 480
Ausgangsstrom / Bemessungswert	14 A
Verlustleistung [W]	
• bei 50 Hz	Wert fehlt!
• bei 60 Hz	Wert fehlt!
Ausführung des elektrischen Anschlusses	
• für Netzzuleitung	Schraubklemmen
• für lastseitigen Abgang	Schraubklemmen
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	Wert fehlt!
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für lastseitigen Abgang	4 mm ²
Ausführung des elektrischen Anschlusses / für PE-Leiter	Schraubklemmen
Schutzart IP	IP20

Breite	150 mm
Höhe	175 mm
Tiefe	66,5 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Eignungsnachweis	cURus

Weitere Informationen

Information und Download Center

https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx

Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SL3000-0CE15-0AA0/all>

Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL3000-0CE15-0AA0/all>