

Kappes rayonnage avec bacs à bec

hauteur x largeur x profondeur 1600
x 690 x 285 mm, 90 bacs, 14 niveaux
avec tablette en acier, corps a.
 finition peinture époxy en RAL7035
gris clair, niveaux galvanisé



Numéro d'article: 143296

Kappes Rayonnage avec bacs à bec Favorit

- Construction en tôle d'acier robuste, revêtement par poudre époxy

Équipement :

- Tablettes galvanisées
- Force par plateau 30 kg
- Tablettes réglables en hauteur au pas de 15 mm
- Bacs à bec en polyéthylène

Nombre x taille des bacs à bec :

- 90 x T. 7
- Couleur des bacs selon disponibilité

Dimensions générales :

- Bac T. 4 PxlxH 350x200x150 mm
- Bac T. 5 PxlxH 290x140x130 mm
- Bac T. 6 PxlxH 230x140x130 mm
- Bac T. 7 PxlxH 160x105x75 mm





Bacs :

- Respectueux de l'environnement, incassable, résistant à la déformation
- Températures d'utilisation -40° à +80°C
- Qualité alimentaire
- Entièrement recyclable
- Résiste à de nombreux produits corrosifs (nous consulter)
- Fond avec nervures de renfort
- Gerbage facile et sûr grâce aux rebords renforcés
- En cas d'utilisation combinée, porte-étiquette avec effet de serrage



Détails techniques




type de meuble	rayonnage	charge maxi par tablette	30 kg
type de rayonnage	rayonnage modulaire	modèle	sans portes
matériau	acier	tablettes	14 pièce
hauteur	1600 mm	type de soubassement	tablette en acier
largeur	690 mm	tablette réglable au pas	15 mm
profondeur	285 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement de rayonnage	tablettes, bacs à bec	surface de corps	finition époxy
bacs	90 pièce	couleur du corps	gris clair RAL7035
Nombre de bacs x taille	90 x H x l x P 75 x 105 x 160 mm	garantie pièces détachées	5 ans bacs
matériau de bac	polyéthylène	Poids	41,89 kg

Accessoires

323236		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en bleu
323305		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en jaune
323371		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en vert
323429		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en rouge
324578		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 75 x 105 x 160 / 140 mm, en polyéthylène en gris

Cela s'adapte aussi ...

114305		poubelle, convient pour intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy RAL7021 gris noir
147690		escabeau industriel, accès à un côté, 8 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), hauteur 1,66 m, longueur de lisse 2,55 m, en aluminium

520471		Tapis individuel tapis antifatigue, module
524171		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, finition de la structure 4 pieds, soubassement 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair, face avant a. finition peinture époxy en RAL7035 gris clair</p>
527144		poils de noix de coco-balai, largeur de balayage 500 mm, pour saletés grossières