

## Cascao roulette pivotante



force 600 kg, diamètre 160 mm,  
longueur moyeu 60 mm, avec  
bandage polyuréthane, moyeu  
avec Palier de pivotement, jante en  
aluminium, fixation avec panneau



Numéro d'article: 243679

roulette pivotante

- force 600 kg
- diamètre 160 mm
- longueur moyeu 60 mm
- avec bandage polyuréthane
- moyeu avec Palier de pivotement
- espacement des trous des vis 105x84/76 mm
- jante en aluminium
- jante sans pare-fils
- boîtier en acier galvanisé
- fixation avec panneau

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	élément de fixation	panneau
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	matériau de boîtier	acier
modèle	roulette pivotante	frein	sans
charge	600 kg	pare-fils	non
pneumatique	polyuréthane	Longueur de moyeu	60 mm

Diamètre de roue	160 mm	distance trou de vis	105x84/76 mm
matériau de jante	aluminium	surface de boîtier	galvanisé
roulement	Palier de pivotement	Poids	3,242 kg