

## VARIOfit chariot de bureau

force 200 kg, avec 2 plateau(x),  
plateau longueur x largeur 850 x 500  
mm, tablettes en bois, châssis avec  
 finition époxy résistante aux chocs et  
aux rayures en RAL5010 bleu  
gentiane, avec bandage TPE

Numéro d'article: 203147



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à plateaux

### Force 200 kg

chariot de bureau

- force 200 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 850 x 500 mm
- tablettes en bois
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 125 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement à billes
- roulettes pivotantes avec EasySTOP
- 12 années de garantie

## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	longueur de plateau	850 mm
type de chariot	chariot pour classeurs	largeur de plateau	500 mm
charge	200 kg	poignée	2 pièce
hauteur	935 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
matériau de finition	soudé	pneumatique	TPE
surface	finition peinture époxy	Ø de roue	125 mm
couleur	bleu gentiane // RAL5010	roulement	roulement à billes
conducteur d'électricité	non	équipement roue	roulettes pivotantes EASYSTOP // protège-pieds
nombre de plateaux	2 pièce	garantie	12 années
alignement de niveaux	droit	Poids	29 kg

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg