

Cascoo bokwiel

draagvermogen 300 kg, met polyamide-banden, diameter 200 mm, naaf met rollager, velg van polyamide, velg met draadvangkappen, bevestiging met plaat

Artikelnummer: 243200



bokwiel

- draagvermogen 300 kg
- met polyamide-banden
- diameter 200 mm
- schroefgatafstand 105x84/76 mm
- naaf met rollager
- velg van polyamide
- velg met draadvangkappen
- behuizing van staal galvanisch blauw verzinkt
- bevestiging met plaat

Technische details

transporttechniek	rollen	bevestigingselement	plaat
roltype	transportapparaatwielen	materiaal behuizing	staal
bouwmodel	bokwiel	rem	zonder
draagvermogen	300 kg	draadvangkappen	ja
banden	polyamide	naaflengte	59 mm
wiel-ø	200 mm	afstand schroefgat	105x84/76 mm
materiaal velg	polyamide	oppervlak behuizing	galvanisch verzinkt

wiellager rollager

gewicht 1,7 kg