

## Absaugtische

- Absaugsysteme für Arbeitsplätze, inkl. Vorhänge und Zuluftreinheit
- für optimalen Personen- und Umgebungsschutz
- direkte Absaugung von Schadstoffen am Arbeitsplatz

- vorbereitet zum Anschluss an eine Ablufteinrichtung
- Anschlusskabel mit Schukostecker, ca. 5 m lang
- inkl. Masse- und Erdungsanschluss



**i** Auch als Unterflur-Absaugtisch lieferbar

### Für Schweiß- und Lötarbeiten

Die Absaugung der bei Schweiß- und Lötarbeiten entstehenden Schadstoffe erfolgt energie- und luftmengenoptimiert durch Ansaugschlitze. Die Zuluft wird von der oberen und unteren Vorderkante an der gesamten Tischbreite diagonal eingeblasen.

- Arbeitsplatte aus 5 mm Stahl
- stabile Rohrkonstruktion aus Stahl in pulverbeschichtet grau, RAL 7035, Rückwand und Prallbleche in anthrazit, RAL 7016
- 1 x Abluftanschluss oben DN 200, (DN 250 bei Typ SL 2000)
- Höhenverstellbare FüÙe (mech. + 70 mm), Standardhöhe Arbeitsfläche 875 mm
- LED-Arbeitsplatzleuchte mit verstellbarem Leuchtwinkel, IP 67, 230 Volt
- angebaute Schalterkombination mit Steckdose, 230 Volt
- Höhenverstellbare FüÙe (mech. + 70 mm)

Typ	SL 640	SL 1000	SL 1400	SL 2000
MaÙe Arbeitsfläche B x T [mm]	640 x 600	1000 x 900	1400 x 900	2000 x 900
MaÙe auÙen B x T x H [mm]	805 x 846 x 2150	1200 x 1150 x 2400	1600 x 1150 x 2400	2200 x 1150 x 2400
Abluft gesamt [m³/h]	700	1200	1500	2000
Zuluft gesamt [m³/h]	400	200	200	200
Bestellnummer	248-400-J1	173-298-J1	173-299-J1	248-401-J1

### Für Klebearbeiten

Die Absaugung erfolgt energie- und luftmengenoptimiert nach oben durch Ansaugschlitze. Zusätzlich wird durch die Unterflurabsaugung (mit Quelleinlass) abgesaugt.

- Arbeitsplatte als GFK (Glasfaserverstärkter Kunststoffrost), 20 mm stark
- inkl. seitlicher Lamellenvorhänge, PVC klar
- stabile Rohrkonstruktion aus Stahl in pulverbeschichtet grau, RAL 7035
- inkl. Masse- und Erdungsanschluss
- vorbereitet zum Anschluss an eine Ablufteinrichtung
- Anschlusskabel mit Schukostecker ca. 5 m lang
- Höhenverstellbare FüÙe (mech. + 70 mm), Standardhöhe Arbeitsfläche 875 mm

**i** Die Absaugtische werden inkl. seitlichen Schweiß- oder Lamellenvorhängen geliefert, sowie mit integrierter Zuluftreinheit.

Typ	K 1000	K 1400	K 2000
MaÙe Arbeitsfläche B x T [mm]	1000 x 900	1400 x 900	2000 x 900
MaÙe auÙen B x T x H [mm]	1200 x 1150 x 2400	1600 x 1150 x 2400	2200 x 1150 x 2400
Abluft gesamt [m³/h]	1000	1500	2000
Zuluft gesamt [m³/h]	200	200	200
Bestellnummer	268-900-J1	268-901-J1	268-902-J1

