


Technisch specificatieblad

Buismanchet met 2 bevestigingslippen

Artikelnr. 7202201



Buismanchet om brandbare buizen af te dichten.
In de stalen behuizing zitten brandwerende lagen, in geval van brand branden de thermoplastische buizen dicht.
Bevestiging met pluggen, schroefankers of draadstangen M6.




Brand-vlam vertragende

Stamgegevens

Bestelnr.	7202201
Type	TCX-040
Omschrijving 1	Buismanchet
Omschrijving 2	voor brandbare buizen
Dimensie	ø40mm
Kleur	grijs
Materiaal	Vlamvertragend materiaal
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	7,00 kg/100 st.

Technische gegevens



Lengte	58,00 mm
Breedte	58,00 mm
Zijhoogte	26,00 mm
Afmeting D	58,00 mm
Afmeting d	44,00 mm
Afmeting h	26,00 mm
Vorm	Rond
Manchetsluiting	plug
Met bevestigingsmateriaal	<input type="checkbox"/>
Buisdiameter	40-42 mm
Toebehoren nodig	<input checked="" type="checkbox"/>