



## Lampe de sous-meuble à LED CABINET LIGHT M, avec détecteur de mouvement

- rechargeable
- possibilité de sélectionner différentes températures de couleur
- source lumineuse : 12 x 42 mW LEDs SMD
- dimmable en continu
- autonomie : 4 heures
- portée lumineuse : 9 m
- température de couleur : 3.000 K / 4.000 K / 6.500 K
- entrée : 5V DC 0,5A
- temps de chargement : 1,5 - 2,5 heures
- batterie au lithium polymère 3,7 Volt, 600 mAh, 2,22 watts/heure
- classe de protection : IP20
- dos magnétique
- avec anneau de suspension
- dimensions: (L)250 x (P)35 x (H)13 mm
- poids : 117 g
- livrée avec une bande magnétique équipée d'une bande adhésive & d'un câble micro USB

### Exemples d'utilisation :

- idéal pour les armoires et les tiroirs de la cuisine ou de la salle de bains
- pour le couloir, les escaliers ou le bar



Lampe de sous-meuble à LED CABINET LIGHT M



Lampe de sous-meuble à LED CABINET LIGHT M, emballage



Lampe de sous-meuble à LED CABINET LIGHT M, vue arrière



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation



Visuel de référence : présente le produit en utilisation

Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe de sous-meuble à LED CABINET LIGHT M	avec détecteur de mouvement	blanc perle	0,5 watt	3.000 - 6.500 K			1600-0438	18005972