

## Moravia ralentisseur de circulation automobile TOPSTOP

Pour vitesses < 20 km/h, élément de base, hauteur x largeur x profondeur 50 x 250 x 340 mm, en caoutchouc en jaune

**MORAVIA**  
kompetent und fair



Numéro d'article: 300864



## Moravia Ralentisseur TOPSTOP

### Élément de base

ralentisseur de circulation automobile





- Pour vitesses < 20 km/h
- élément de base
- hauteur x largeur x profondeur 50 x 250 x 340 mm
- en caoutchouc en jaune
- équipé de avec réflecteurs
- à cheviller

## Détails techniques





sécurisation de la circulation	équipement de sécurité	profondeur	340 mm
équipement de sécurité	ralentisseur de circulation automobile	matériau ralentisseur	caoutchouc
vitesse max.	20 km/h	couleur d'élément	jaune
élément	élément de base	équipement ralentisseurs	réflecteurs

hauteur	50 mm	type de fixation	à cheviller
largeur	250 mm	Poids	4,4 kg

## Accessoires

300842		ralentisseur de circulation automobile, Pour vitesses < 20 km/h, élément de base, hauteur x largeur x profondeur 50 x 250 x 340 mm, en caoutchouc en noir
300886		ralentisseur de circulation automobile, Pour vitesses < 20 km/h, élément de terminaison, hauteur x largeur x profondeur 50 x 175 x 340 mm, en caoutchouc en jaune
300911		barre de renfort pour ralentisseur de circulation automobile, pour une vitesse max. de 20 km/h
529660		ancrage de fixation pour ralentisseur de circulation automobile, équipé de avec vis

## Cela s'adapte aussi ...

106475		dérouleur de tuyaux, boîtier plein, longueur de tuyau 12 m, pour air comprimé, 20 bar, DN 6
142092		limiteur de hauteur, longueur x diamètre 950 x 100 mm, en plastique coloris rouge/blanc, réfléchissant
148972		ralentisseur de circulation automobile, hauteur x diamètre 70 x 500 mm, en plastique recyclé en jaune
505094		miroir spécifique, diamètre 600 mm, Visibilité maximale 4 m, miroir en verre acrylique, cadre en plastique coloris noir/jaune