

C+P

armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1690 x 700 x 300 mm, 40 bacs en polypropylène coloris rouge et bleu, Stockage clairement organisé des petites pièces sur 9 plateaux avec tablette en acier et 40 bacs, verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair



Numéro d'article: 502999



C+P Armoire à portes battantes

avec bacs à bec Top

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1690 x 700 x 300 mm
- 40 bacs en polypropylène coloris rouge et bleu
- garnissage 20 x H x l x P 125 x 150 x 230 mm, 20 x H x l x P 125 x 150 x 230 mm
- force par plateau 50 kg
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- Fermeture avec protection contre la poussière via double porte battante
- portes haute stabilité grâce au profilé en caisson intérieur
- Stockage clairement organisé des petites pièces sur 9 plateaux avec tablette en acier et 40 bacs
- Réglable au pas de 10 mm

- avec poignée encastrée
- verrouillable avec Poignée à serrure Ergo-Lock
- Mécanisme de fermeture 3 points
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	surface de face avant	thermolaqué
type d'armoire	armoire d'atelier	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type de porte	double porte battante	matériau	tôle d'acier
hauteur	1690 mm	matériau de finition	soudé
largeur	700 mm	tablette réglable au pas	10 mm
profondeur	300 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes, bacs	système de fermeture	serrure à cylindre
type tablette/niveau	tablette en acier	verrouillable	oui
nombre de tablettes/niveaux	9 pièce	cloison de séparation médiane	non
charge tablette	50 kg	stabilité / renfort / entretoise	portes avec profilé en caisson intérieur et au pli sur tous les côtés
bacs à bec	40 pièce	roulant	non
Nombre de bacs x taille	20 x H x l x P 125 x 150 x 230 mm, 20 x H x l x P 125 x 150 x 230 mm	garantie	5 années
matériau de bac	polypropylène	certification	GS // TÜV
couleur du bac	rouge et bleu	verrouillage	3 côtés
couleur du corps	gris clair // RAL7035	poignée	poignée encastrée
couleur de la face avant	gris clair // RAL7035	Poids	59,71 kg
surface de corps	thermolaqué		

Accessoires

383952		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en bleu
383963		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en jaune
383974		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en vert
383985		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 150 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge

Cela s'adapte aussi ...

114305		<p>poubelle, convient pour le intérieur et extérieur, capacité 120 l, hauteur x diamètre 980 x 500 mm, tablette, corps en acier galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures RAL7021 gris noir</p>
524171		<p>établi, hauteur x largeur x profondeur 900 x 1500 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 4 tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair</p>
527144		<p>balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières</p>