

potelet à sangle

avec 1 courroie(s), diamètre de montant 83 mm, longueur 3,7 m, courroie en rouge/blanc, montant en PVC coloris noir

Numéro d'article: 523834



Porte-sangle

potelet à sangle


- convient pour le intérieur
- avec 1 courroie(s)
- diamètre de montant 83 mm
- diamètre pied 420 mm
- longueur 3,7 m
- courroie en rouge/blanc
- montant en PVC coloris noir
- pied en caoutchouc plein en noir
- poids 8 kg

Détails techniques






sécurisation de la circulation	système de balisage	diamètre montant	83 mm
système de balisage	système de sangles	matériau montant	PVC
type de système de balisage	potelet à sangle	couleur de montant	noir

lieu d'utilisation	intérieur	matériau pied	caoutchouc plein
hauteur	970 mm	couleur du pied	noir
longueur	3,7 m	couleur de la sangle	rouge/blanc
nombre de courroies	1	Poids	8 kg
diamètre du pied	420 mm		

Accessoires

505370		pour système de sangles
--------	---	-------------------------

Cela s'adapte aussi ...

148962		Barrières légères, hauteur x largeur 1000 x 2000 mm, en polyéthylène haute pression en orange avec bandes réfléchissantes rouges/blanches
501757		kit de potelets à chaîne, kit comprenant : 6 potelets à chaîne, chaîne de 10 m, 10 maillons, 10 crochets de suspension, diamètre de montant 40 mm, longueur 10 m, montant en plastique coloris rouge/blanc, en rouge/blanc
523822		kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm
523853		protection anti-collision, convient pour le intérieur, hauteur x largeur 400 x 160 mm, longueur des côtés 160 mm, en acier avec revêtement en plastique résistant à l'usure coloris jaune/noir, à cheviller
529543		corde de délimitation, bande longueur x largeur 500 m x 80 mm, en polyéthylène en rouge/blanc