

Broszura informacyjna

44 11 J4

Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

DIN 5256 C

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- DIN 5256 C; końcówki proste
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



Ogólna

Nr art.	44 11 J4
EAN	4003773042549
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	469 g
Wymiary	320 x 54 x 17 mm
Norma	DIN 5256 C
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 85 – 140 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,2 mm

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych