

vatenkast

RSG-4

geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen, hoogte x breedte x diepte 1610 x 870 x 1300 mm, roldeur, 3 niveaus met opvanglegborden, romp gelakt in RAL2000 geeloranje

Artikelnummer: 147761



Trommelkast RSG-4

met rolluiken

vatenkast


- geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- voor opslag onder dak, buiten
- voor kleinemballage
- hoogte x breedte x diepte 1610 x 870 x 1300 mm
- constructie van plaatstaal
- roldeur
- Veilig afsluitbaar met cilinderslot
- 3 niveaus met opvanglegborden
- opvangvolume opvangbak 45 l
- opvangvolume bodemopvangbak 45 l
- constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- romp gelakt in RAL2000 geeloranje
- niveaus met corrosiebeschermende zinklaag
- conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)



Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	vloeropvangbak	ja
type kast	vatenkast	opvangvolume vloeropvangbak	45 l
opslagplaats	onder dak, buiten	type deur	roldeur
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	afsluitbaar	ja
hoogte	1610 mm	sluitsysteem	cilinderslot
breedte	870 mm	materiaal	plaatstaal
diepte	1300 mm	kleur romp	geeloranje // RAL2000
capaciteit	kleinemballage	oppervlak romp	gelakt
kast uitrusting	legborden, vloeropvangbak	oppervlak legbord	verzinkt
legborden / schappen aantal	3 stuks	bouwwijze (toelating)	constructie van de opvangbak ambtelijk toegelaten
legbord-/niveautype	opvanglegborden	certificering	conform overeenstemmingsverklaring (ÜHP)
opvangvolume opvangbak	45 l	gewicht	215 kg

Gerelateerde Producten

147762		stelschroeven voor kast voor gevaarlijke stoffen
--------	--	--

Dit past ook bij ...

200803		stellingopvangbak, opvangvolume 1000 l, hoogte x breedte x diepte 425 x 3280 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
508470		EHBO-bord, poster van de Duitse bedrijfsvereniging voor wettelijke ongevallenverzekering (DGUV informatie 204), gebruiksaanwijzing EHBO, wandbord, van kunststof, oppervlak standaard, hoogte x breedte 560 x 400 mm
525732		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526779		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS, voor wandmontage