

fetra handtrekwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 700 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippoppervlak, Waterdicht,
opbouw 2 houten wanden,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158802

fetra Handtrekwagen

met 2 kopwanden

handtrekwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 700 mm
- hoogte x lengte x breedte 1192 x 1472 x 709 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippoppervlak, Waterdicht
- opbouw 2 houten wanden
- draaischemelbesturing
- schardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

transporttoestel	transportwagen	materiaal platform	zeefdrukplaat
type wagen	handtrekwagen	oppervlak platform	antislip
draagvermogen	500 kg	platform uitvoering	Waterdicht
constructies	2 houten wanden	wagen uitrusting	excl. uitrusting
hoogte constructies	300 mm	wielen aantal/soort	4 wielen
lengte laadvlak	1200 mm	banden	lucht
breedte laadvlak	700 mm	wiellager	wiellager
materiaal	staal/hout	wielstand	rechthoekig
hoogte	1192 mm	type rem	automatische rem
sturing	draaischemelbesturing	rem functie	werkt op de voorwielen
dissel	schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie	oppervlak onderstel	m. poedercoating
veiligheidsgreep	ja	kleur	briljantblauw // RAL5007
lengte	1472 mm	norm	EN 1757-3 (rem)
breedte	709 mm	garantie	10 jaar
euronorm	nee	gewicht	449 kg