

Dekselvat

hoogte x Ø 960 x 500 mm, inhoud 150 l, voor vaste gevaarlijke stoffen, van polyethyleen, vat / deksel blauw / zwart

Artikelnummer: 208886



Dekselvat

met UN-toelating voor het transport van vaste gevaarlijke stoffen

Dekselvat

- hoogte x Ø 960 x 500 mm
- inhoud 150 l
- met UN-toelating
- voor vaste gevaarlijke stoffen
- van polyethyleen
- vat / deksel blauw / zwart
- met stolpdeksel met afdichting en spanning



Technische details

baktype	Vat	onderrijdbaar	nee
inhoud	150 l	plafond	ja
vorm	rond	type deksel	stolpdeksel met afdichting en spanning
hoogte	960 mm	geschikt voor	nee

		levensmiddelen	
diameter boven	500 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	vaste gevaarlijke stoffen
materiaal	polyethyleen	kleur	blauw
recyclebaar	ja	kleur deksel	zwart
stapelbaar	ja	van bouwtoezicht	UN
nestbaar	nee	gewicht	7 kg

Dit past ook bij ...

202875		sledesteekwagen, draagvermogen 250 kg, steekplaat breedte x diepte 320 x 250 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met massief rubber-banden op kunststof-velg
221105		poetsdoek, 350 doekjes, lengte x breedte 340 x 235 mm, rollen lengte x breedte 1190 m x 235 mm, papierkwaliteit tissue, in blauw
221264		wegweroverall, van polypropyleen in blauw, afmeting XL
222753		wegwerphandschoenen, van nitril in blauw, poeder- en latexvrij, afmeting 9, lengte 240 mm
235631		lekdetectiesysteem, voor opvangbakken, hoogte x diameter 40 x 110 mm
235787		bindmiddel, granulaat, op basis van PU-schuim, antislip en waterafstotend, korrelgrootte 0,13 - 4 mm, opnamecapaciteit 24 l per verpakkingseenheid
235788		bindmiddel, granulaat, korrelgrootte 1 - 3 mm, opnamecapaciteit 16 l per verpakkingseenheid
503884		microvezel-absorptieproduct, levering als doek, lengte x breedte 400 x 500 mm, opnamecapaciteit 124 l per verpakkingseenheid, van polypropyleen
528205		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in lichtgrijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag