

veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg, hoogte x
lengte x breedte 1800 x 815 x 724
mm, nuttige hoogte 1585 mm,
opbouwelementen: 4 wanden
(draadgaas), 1 legbord, dak, frame
van staal galvanisch blauw verzinkt,
platform van hout, Met
polypropyleen-banden op
polypropyleen-velg



Artikelnummer: 219840



veiligheidsrolcontainer rolltainer®

draagvermogen 500 kg



veiligheidsrolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- hoogte x lengte x breedte 1800 x 815 x 724 mm
- nuttige hoogte 1585 mm
- opbouwelementen: 4 wanden (draadgaas), 1 legbord, dak
- 1 wand in het midden gedeeld, beide delen zwenkbaar
- 1 x In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
- afsluitbaar met hangslot
- frame van staal galvanisch blauw verzinkt
- platform van hout
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- Met polypropyleen-banden op polypropyleen-velg
- levering zonder slot

Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	veiligheidsrolcontainer	legbord-/niveautype	In-/uitklapbaar legbord van draadgaas
constructies	4 wanden (draadgaas), 1 legbord, dak	legborden / schappen aantal	1 stuks
constructies functie	1 wand in het midden gedeeld, beide delen zwenkbaar	sluitsysteem	hangslot
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen
hoogte	1800 mm	banden	polypropyleen
lengte	815 mm	materiaal velg	polypropyleen
breedte	724 mm	wiel-ø	108 mm
nuttige hoogte	1585 mm	plafond	ja
platform	opengewerkt	inhoud levering	zonder slot
materiaal platform	hout	gewicht	57,5 kg
materiaal onderstel	staal		

Gerelateerde Producten

219976		draadgaasbodem, draagvermogen 150 kg, van draadgaas, galvanisch blauw verzinkt
243999		kunststof legbord, Voor bak breedte x diepte 705 x 728 mm, draagvermogen 150 kg, van hogedruk polyethyleen in vergelijkbaar met RAL 7046 telegrijs