

## Bauer benne basculante

hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm, capacité 0,3 m<sup>3</sup>, force 750 kg, Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, soubassement fourreaux pour fourche



Numéro d'article: 344371



## Bauer Benne basculante

### modèle bas



benne basculante

- modèle bas
- hauteur x longueur x largeur 580 x 1440 x 680 mm
- capacité 0,3 m<sup>3</sup>
- force 750 kg
- poids 100 kg
- hauteur d'entrée x largeur d'entrée 60 x 200 mm
- écartement fourreaux de fourche 12 mm
- épaisseur de matériau 3 mm
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement via un pivot avantageux
- retour automatique au dépôt du bac et encliquetage automatique de la protection antibasculement
- Avec chaîne de sécurité empêchant les glissements
- Grande stabilité grâce à des bords renforcés sur tout le pourtour et à un châssis stable
- Structure robuste en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- soubassement fourreaux pour fourche





## Détails techniques

type de récipient	benne basculante	soubassement	fourreaux pour fourche
capacité	0,3 m³	hauteur des fourreaux de fourche	60 mm
hauteur	580 mm	largeur des fourreaux de fourche	200 mm
longueur	1440 mm	écartement fourreaux de fourche	12 mm
largeur	680 mm	largeur de charge	12 mm
charge	750 kg	robinet de vidange	non
modèle	modèle bas	récipient équipement de sécurité	chaîne de sécurité
matériau	acier	gerbable	non
épaisseur de matériau bac de rét	3 mm	emboîtable	non
exécution paroi	tôle pleine	considération comme matière dang	non
stabilité / renfort / entretoise	bords renforcés sur tout le pourtour	surface	galvanisé
fonction de basculement	manuel	exécution couleur	galvanisé
exécution basculement	basculement via un pivot avantageux	couvercle	en accessoires (non compris)
fonction de pivotement retour	retour automatique au dépôt du bac	type de couvercle	couvercle rabattable
sécurité antibasculement	protection antibasculement automatique	Poids	100 kg
possibilité de passage au-dessous	oui		

## Accessoires

344495		couvercle rabattable en deux parties, en acier, pour benne basculante 0,3 m³, avec revêtement en zinc anti-corrosion
518144		Jeu de roulettes, pour benne basculante, force 1350 kg

## Cela s'adapte aussi ...

203428		marchepied industriel, estrade hauteur x largeur x profondeur 800 x 520 x 305 mm, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), en aluminium
525920		panneau d'avertissement pour dents de fourche, hauteur x largeur x profondeur 110 x 995 x 200 mm, en acier avec laquage coloris RAL3000 rouge vif
527144		balai, avec poils de noix de coco, Largeur de travail 500 mm, pour saletés grossières
531837		rallonge de fourche, hauteur x longueur x largeur 48 x 1600 x 106 mm, pour section de dent hauteur x largeur 40 x 80 mm, Dessous ouvert, en acier avec laquage coloris RAL7021 gris noir