

## Schubladenschrank

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 805 x 695 mm, 8 Schublade(n), Verschließbar mit Zentralverschluss, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau



Artikelnummer: 118321



## Schubladenschrank

Schubladenschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 805 x 695 mm
- 8 Schublade(n)
- Schubladen Höhe 2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm
- Konstruktion aus Stahlblech
- mit Griffleiste
- Mit Etikettierfläche
- Traglast je Schublade 75 kg
- Schubladen kugelgelagert, Auszug 100 %
- Mit Einzelauszugsperre
- Verschließbar mit Zentralverschluss
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5012 Lichtblau

## Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Auszugsführung Schublade	kugelgelagert
Schranktyp	Schubladenschrank	Auszug Schublade	100 %
Material	Stahlblech	Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035
Höhe	1000 mm	Farbe Front	blau // RAL5012
Breite	805 mm	Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet
Tiefe	695 mm	Oberfläche Front	pulverbeschichtet
Schrank Ausstattung	Schubladen	Auszugssperre	Einzelauszugssperre
Schubladen Anzahl	8 Stück	Beschriftungsfeld	Etikettierfläche
Schubladen Anzahl x Höhe	2x75 mm/4x100 mm/1x150 mm/1x200 mm	abschließbar	ja
Fronthöhe 75 mm	2 Stück	Schließsystem	Zentralverschluss
Fronthöhe 100 mm	4 Stück	Mitteltrennwand	nein
Fronthöhe 150 mm	1 Stück	Griff	Griffleiste
Fronthöhe 200 mm	1 Stück	fahrbar	nein
Schubladentraglast	75 kg	Gewicht	200 kg

## Zubehör

118344



Schubladeneinsatzset, 300-teilig