

# KERN IFB 100K-3L



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg



## Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	5 g
Anwärmzeit:	2 h
Auflösung:	30000
Außermittige Belastung bei 1/3 Max:	25 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s
Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	5 g
Tarierbereich:	-150 kg
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wägeeinheiten:	kg
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

## Anzeige

Display Ziffernhöhe:	5,200 cm
----------------------	----------

## Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	5 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	50 g
Zählaufösung:	30000

## Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
--	----

Summenspeicherfunktion:	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

## Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	-10 °C

## Energieversorgung

Akku:	Rchg. battery optional (factory)
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	8 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	35 h
Akkuladezeit:	12 h
Eingangsspannung:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	CH EURO UK US

## Dienstleistungen

DAkS-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

## Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Industriewaage

## Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH):	680 x 1045 x 245 mm
Bruttogewicht:	24,100 kg
Lieferzeit:	24 h
Nettogewicht:	20 kg
Versandart:	Paketdienst

## Bauform

Abmessungen Anzeigerät (BxTxH):	250 x 160 x 58 mm
Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):	650 x 500 x 142 mm
Drehbare Fußschrauben:	ja
Gehäusematerial:	Kunststoff
Gesamtabmessungen komplett montiert (BxTxH):	810 x 500 x 820 mm

# KERN IFB 100K-3L



Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung mit Eichzulassung [M], jetzt auch bis [Max] 600 kg

Kabellänge Anzeigegerät:	3 m
Libelle:	ja
Material der Wägeplatte:	Edelstahl
Stativhöhe:	60 cm
Wandhalterung:	ja
Wägefläche (BxT):	650 x 500 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

