

Einspeiseklemme 25mm² lang für Stiftsammelschienen



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Einspeiseklemme
Ausführung des Produkts	25mm ² lang für Stiftsammelschiene
Betriebsstrom / bei AC / Bemessungswert	80 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Zubehör	
Zubehör	Einspeiseklemme
Anschlüsse	
Anzugsdrehmoment	
• minimal	1 N·m
• maximal	2 N·m
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrätig	6 - 25 mm ²
Mechanischer Aufbau	
Höhe	17,7 mm

Breite	17 mm
Tiefe	16,8 mm
Länge	46,3 mm
Nettogewicht	11,9 g

Approbationen Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5ST3771-1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5ST3771-1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5ST3771-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>