

fetra diable d'empilage

force 200 kg, pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm, pelle vissable et remplaçable, structure en tôle d'acier (soudé), châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, roues avec bandage caoutchouc plein

Numéro d'article: 242957



fetra
Transportgeräte



diable d'empilage

- force 200 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- pelle vissable et remplaçable
- structure en tôle d'acier (soudé)
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- poignée de sécurité
- roues avec bandage caoutchouc plein
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- Produit livré démonté
- 10 années de garantie

Détails techniques

| | | | |
|-------------------------------|-----------------------|-------------|------------------|
| appareil de manutention | diable de manutention | rabattable | non |
| type de diable de manutention | diable d'empilage | pneumatique | caoutchouc plein |

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| convient pour (produit/matériau) | charges rondes | roulement | roulement à rouleaux |
| charge | 200 kg | Ø de roue | 260 mm |
| largeur de pelle | 320 mm | poignée de sécurité | oui |
| profondeur de pelle | 250 mm | hauteur | 1150 mm |
| fonction pelle | vissable/remplaçable | largeur | 570 mm |
| matériau | tôle d'acier | profondeur | 533 mm |
| matériau de finition | soudé | garantie | 10 années |
| surface | finition peinture époxy | livraison | démonté |
| couleur | bleu brillant // RAL5007 | Poids | 14 kg |

Cela s'adapte aussi ...

204036



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 175 x 400 x 300 mm, capacité 15 l, en polypropylène en bleu, Parois plein, fond plein

863721



bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 220 x 400 x 300 mm, capacité 20 l, en polypropylène en rouge, Parois plein, fond plein, Couvercle à charnière en 2 parties