

Cascoo Roue encastrable

force 70 kg, avec bandage caoutchouc plein, diamètre 80 mm, moyeu avec roulement à rouleaux, jante en polypropylène

Numéro d'article: 243336



Roue encastrable

- force 70 kg
- avec bandage caoutchouc plein
- diamètre 80 mm
- moyeu avec roulement à rouleaux
- jante en polypropylène
- jante sans pare-fils

Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	matériau de jante	polypropylène
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	roulement	roulement à rouleaux
modèle	Roue	frein	sans
charge	70 kg	pare-fils	non
pneumatique	caoutchouc plein	Poids	0,19 kg
Ø de roue	80 mm		

