

## Termékinformációk

# 36 32 125

## Elektronikai beültető fogó





- A lemez alatti ellapításhoz és rövidítéshez 1,6 mm hossza
- Precíziós fogók a legfinomabb szerelési és javítási munkákhoz az elektronikában
- Huzalvégek hajlításához és levágásához
- átdugott precíziós csukló
- Simára köszörült fogófelületek
- Az élek gondosan sorjáltlanítva
- Súrlódásszegény kettősrugó a sima és egyenletes nyitáshoz
- A fényezés egy finom olajfilmmel jó rozsd elleni védelmet biztosít - nem okoz zavart leváló krómdarabkával az áramkörökben.
- Golyóscsapágy-krómaccél, olajban edzett

WM

Általános	
Cikkszám	36 32 125
EAN	4003773016885
Fej	tükrösített
Fogantyúk	többkomponensű burkolattal
Súly	70 g
Méret	125 x 63 x 17 mm

Műszaki jellemzők	
Lágy huzal vágási méret (átmérő)	Ø 1,0 mm
Pofa vastagsága (illesztés) (T1)	7,0 mm
Csúcsok vastagsága (W4)	3,0 mm
Fejszélesség (W3)	11,0 mm
Fogantyú szélessége	7,5 mm
Pofa hossza (L3)	18,0 mm
Alkalmazás	huzal leszabás 1,6 mm-re és sajtolás

A műszaki változtatások és tévedések jogát fenntartjuk



a lemez alatti ellapításához és rövidítéshez 1,6 mm hosszra

