

Información sobre productos

95 61 190

Cortacables para cable trenzado

Forjado



- Con dos perfiles de prensado para terminales de tracción Bowden y puntas para tracción de cables trenzados
- Trabajo cómodo por su diseño manejable y esbelto y el muelle de apertura situado en el interior
- Articulación con tornillo para un guiado preciso de la cuchilla, reajustable
- Elevada multiplicación para trabajar con un mínimo esfuerzo
- Dureza de los filos de aprox. 64 HRC
- Acero al cromo vanadio de alto rendimiento, forjado, templado al aceite en varias etapas

MM


Información general

Núm. de artículo	95 61 190
EAN	4003773040651
Cabeza	pulida
Mangos	recubiertos de plástico
Peso	310 g
Dimensiones	190 x 60 x 20 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte cable de cobre, multifilar	10 mm ²
Capacidad de corte cable de cobre, multifilar (diámetro)	Ø 7,0 mm
Capacidad de corte cable de cobre, de hilo fino (diámetro)	Ø 6,0 mm
Valor de corte cable metálico (diámetro)	Ø 5,0 mm
Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro)	Ø 4,0 mm
Capacidad de corte alambre tipo cuerda de piano (diámetro)	Ø 2,5 mm
Valor de corte cable de hierro (diámetro)	Ø 4 mm
AWG	8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Muelle interno de apertura