


WSM fietsenrek

hoogte x lengte x diepte 620 - 720 x 1750 x 390 mm, 5 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen, constructie van staal (geschroefd) met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 500731



WSM Fietsenrek

fietsenrek

- hoogte x lengte x diepte 620 - 720 x 1750 x 390 mm
- 5 instelplaatsen (gebruik eenzijdig), voor 55 mm brede wielen
- beugel met 350 mm wielafstand
- constructie van staal (geschroefd) met corrosiebeschermende zinklaag
- plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling
- staanders voorbereid voor montage in rijen
- voor vastschroeven
- levering inclusief montagemateriaal
- Leveringstoestand gedemonteerd

Technische details

buitenopstelling	fietsenrek	staander functie	voorbereid voor montage in rijen
type fietsenrek	fietsenrek	opstelling	legbord
hoogte	620-720 mm	bevestigingstype	voor vastschroeven
lengte	1750 mm	materiaal	staal

diepte	390 mm	materiaal verwerking	geschroefd
breedte band	55 mm	oppervlak standaard	verzinkt
instelplaatsen aantal	5	inhoud levering	inclusief montagemateriaal
gebruik	eenzijdig	levering	gedemonteerd
wielafstand	350 mm	gewicht	23,2 kg
staander uitvoering	plaatsbesparend door afwisselende diepte-/hoogteverstelling		

Gerelateerde Producten

505609		vloerbevestiging voor fietsenrek
505610		vloerbevestiging voor fietsenrek

Dit past ook bij ...

221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
224764		Bezemset, set bestaande uit: 5 x paardenhaarbezem, 5 x steel en 1 x stoffer en blik, Werkbreedte 500 mm, hout-steel, voor fijn stof
306237		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 63 l, hoogte x diameter 500 x 400 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie doorbroken
306339		Afvalbak van draadgaas, geschikt voor buiten, inhoud 27 l, hoogte 430 mm, ter bevestiging aan paal of muur, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, vloerconstructie gesloten
509310		attentiebord, geschikt voor buiten, hoogte x breedte x diepte 960 x 470 x 670 mm, passend voor DIN A2, frame van aluminium geëloxeerd in zilverkleurig
525474		parkbank, hoogte x breedte x diepte 740 x 2000 x 380 mm, 9 zitlatten, zitting van PVC-lijst in groen, zitting hoogte 440 mm, 6-voetonderstel van polypropyleen in groen
531400		borden voor vluchtroutesignalering, verzamelpunt, driehoekig bord, van aluminium, oppervlak reflecterend, hoogte x breedte 400 x 400 mm
532192		rokersstatafel, hoogte x diameter 1130 x 675 mm, vorm rond, middenzuil van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL9007 grijs aluminiumkleurig, blad van MDF met coating in decor RAL9007 grijs aluminiumkleurig, met zelfdovende asbak en voetpedaal
975113		overkapping, grondveld, hoogte x breedte x diepte 2000 - 2250 x 4300 x 2330 mm, dak van trapeziumplaat, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag in RAL9002 grijswit