

Artikelnummer: 97780

Kurzbeschreibung: Europallets EPAL 1, L 1200 x B 800 x H 144 mm, draagvermogen tot 1500 kg, inrijvakken aan 4 zijden, UIC-norm 435.2, 10 stuks



Langbeschreibung: Europallets EPAL 1, L 1200 x B 800 x H 144 mm, draagvermogen tot 1500 kg, inrijvakken aan 4 zijden, UIC-norm 435.2, 10 stuks: De EPAL 1 Euro-pallets, elk verkrijgbaar in 10 stuks, overtuigen over de hele linie - zowel op het vlak van operationele gereedheid als ecologische duurzaamheid. Deze pallets van natuurlijk gekleurd en gedroogd hout met buitenafmetingen van L 1200 x B 800 x H 144 mm voldoen aan de UIC-normen 435.2 en 435-4-OR en zijn geschikt voor lasten tot 1500 kg elk. Ze zijn dus volledig recyclebaar en kunnen gemakkelijk worden gerepareerd door erkende bedrijven. Dit beschermt het milieu op beslissende wijze en vermindert het verpakkingsafval. Dit zijn gestandaardiseerde en uitwisselbare dubbeldekspallets, die zijn voorzien van een stabiele 3-slip onderconstructie. Ze kunnen ook van 4 zijden worden ingeschoven en zijn daardoor ideaal voor het snelle en betrouwbare transport van goederen in magazijnen en fabrieken. U ontvangt de EPAL 1 europallets van slechts 28 kg, met standaard ISPM (IPPC)-15-behandeling en inclusief demontage- en testklemmen. De garantie per pallet is 3 jaar. Meer details:

- Gestandaardiseerde en verwisselbare dubbeldekspallets met een stabiele onderconstructie met 3 loopwagens
- Voldoet aan de UIC-standaard 435.2 (productie) en 435-4-OR (reparatie)
- EPAL-keurmerk, alsmede DB- en EUR-kenmerken
- 4-zijdig intrekbaar
- Standaard met ISPM (IPPC)-15 behandeling
- Inclusief demontage en testklemmen
- Draagvermogen: 1500 kg per stuk
- Materiaal: gedroogd en natuurlijk gekleurd hout, recyclebaar en kan worden gerepareerd door gelicentieerde bedrijven, dus ecologisch bijzonder duurzaam.
- Buitenafmetingen: elk L 1200 x B 800 x H 144 mm
- Gewicht: 28 kg per stuk
- 10 stuks = 1 verpakking
- Garantie: 3 jaar per stuk

