

elektronischer Zeitähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	elektronischer Zeitähler
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges
Allgemeine technische Daten	
elektrische Eingangsfrequenz	
• minimal	60 Hz
• maximal	60 Hz
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	digital
Reset-Funktion	Nein
Eingangsspannung	240 V
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC/DC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anzahl	

Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
----------------------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Höhe / der Frontplatte	45 mm
Breite	36 mm
Breite / der Frontplatte	36 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	2
Befestigungsart	DIN-Schiene
Nettogewicht	90 g

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 	<p>P</p> <p>PH</p>

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



UR



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5821>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/7KT5821>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5821

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

