

HOCH- UND TIEFBAU.

BAUMEISTER⁸⁰

Zulassung	DIN EN 397		
Schutzeigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -20 °C 		
	Innenausstattung		
Typ	I/79 G-R		
Ausführung	mit Drehverschluss		
Gurtband	6-Punkt		
Augenschutz	möglich		
Schweißband	Öko-Leder		
Polsterstreifen	-		
Kinnriemen-aufhängung	4-Punkt		
Varianten-Typ	I/79 G		
Ausführung	ohne Drehverschluss		
Gurtband	4 Punkt		
	Helmausstattung		
Serie	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 16 mm Doppel-Slots ▪ Seitenbelüftung (regulierbar) ▪ Regenrinne 		
optional ab Werk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Schutzeigenschaft bis -30 °C ▪ integrierter Augenschutz (nur bei I/79 G-R) ▪ ohne Seitenbelüftung ▪ Loch im Helmschirm ▪ Lampenhalter ▪ Kabelschlaufe ▪ Verkürzter Helmschirm ▪ umlaufende Reflexfolie 		
Zubehör (→Seite 47 – 53)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gesichtsschutz ▪ Augenschutzscheibe ▪ Nackenschutz ▪ Gehörschutz ▪ Kinnriemen ▪ Schweißbänder ▪ umlaufende Reflexfolie 		
	Ausführung		
Größe	1	2	3
Kopfumfang	52 – 56 cm	53 – 61 cm	59 – 63 cm
Farben	-	<ul style="list-style-type: none"> ■ RAL 9016 ■ RAL 1023 ■ RAL 5017 ■ RAL 3020 ■ RAL 6024 ■ RAL 2009 ■ Sonderfarben 	-
Branding	Print ⁽¹⁾		
Position	Front	Seite	
Größe	4,5 x 4,5 cm	9 x 3 cm	
	Parameter		
Form	mit heruntergezogenem Nackenteil		
Material	HDPE (High-Density Polyethylen)		
Gewicht	ca. 365 g		

(1) nur bei der 6 Punkt Variante mit Drehverschluss möglich

EINSATZGEBIETE


- Bau-Hauptgewerbe
- Bau-Nebengewerbe



Produktvorteile

■ Schutzeigenschaft bis -20°C

Für den Einsatz bei niedriger Temperatur
(z. B. im Freien bei starker Kälte)



■ Optional: Schutzeigenschaft bis -30°C

Für den Einsatz bei sehr niedriger Temperatur
(z. B. in Kühlhäusern)



■ Langjährig bewährter Bau-Schutzhelm

■ Große Schutzfläche durch Helmform mit heruntergezogenem Nackenteil

- Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz durch ergonomisch geformte und höhenverstellbare Innenausstattung
- Regulierbare Seitenbelüftung
- Öko-Leder Schweißband
- Regenrinne



SCHUBERTH