

UNILUX

Lampe LED avec pince de fixation SNOKE

- **robuste** : la pince de la lampe est en plastique renforcé et flexible en métal de haute qualité et durable pour garantir une utilisation à long terme
- **pratique** : clipsez la pince sur une surface d'une épaisseur maximale de 70 mm : bord de table, étagère, lit ou encore armoire
- **design moderne et sobre** : sa forme de tête favorise une large diffusion de la lumière sur le plan de travail
- **lumière agréable** : une lumière uniforme et de qualité grâce aux LED dernière génération


- **Source lumineuse** : ce produit contient une source lumineuse de la classe d'efficacité énergétique F

- la lampe contient des LED intégrées
- les LED ne peuvent être remplacées
- puissance : 3 W
- consommation d'énergie pondérée : 3 kWh / 1000 h
- flux lumineux : 625 lumen
- intensité lumineuse : 1260 lux (35 cm de distance avec la surface de travail)
- rendement lumineux : 63 lm/W
- température de couleur : 4.000 Kelvin (blanc neutre)
- indice de rendu des couleurs (Ra) : >80
- durée de vie : 20.000 heures

- interrupteur on/off sur le câble
- bras flexible
- tête et pince en plastique ABS / bras en métal à surface caoutchoutée
- longueur de la tête de lampe : 29 mm
- longueur du col de cygne : 280 mm
- hauteur : de 100 à 300 mm
- fiche Euro



Lampe LED avec pince de serrage SNOKE



Produit	Modèle	Couleur	Puissance	Température de couleur	Tension éclairage	Classe énergétique	Numéro de fabricant	Code
Lampe LED avec pince de fixation SNOKE	pince	blanc	3 watts	4.000 K	230 V	F	400166075	64000431