

**Artikelnummer:** 125708

**Kurzbeschreibung:** Steckregal Express 5  
Fachböden, Tragkraft 150 kg/Boden, Feldlast 1300  
kg, Kreuzstreben, B 1000 x T 600 x H 2000 mm,  
Stahl

**Langbeschreibung:** Steckregal Express 5  
Fachböden, Tragkraft 150 kg/Boden, Feldlast 1300  
kg, Kreuzstreben, B 1000 x H 2000 mm, diverse  
Tiefen: Das aus hochwertigem, verzinktem Stahl  
gefertigte Steckregal Express eignet sich ideal, um  
Waren, Produktionsmittel und andere Objekte  
ordentlich sowie übersichtlich aufzubewahren. Es  
ist einseitig nutzbar, besitzt die Maße von B 1000  
x H 2000 mm und ist hinsichtlich der Tiefe in  
verschiedenen Varianten verfügbar. Aufgrund seiner  
Konstruktion mit Kreuzstreben erreicht das Steckregal Express ein besonders hohes Maß  
an Tragfähigkeit: Die Belastbarkeit der insgesamt 5 Fachböden beträgt jeweils bis zu  
150 kg, vorausgesetzt Sie beladen es gleichmäßig. Das Grundfeld ist mit einer  
Kreuzstrebe ausgerüstet, zusätzlich benötigen Sie für jedes zweite Anbaufeld eine solche  
Vorrichtung, um die Belastbarkeit zu optimieren. Dieses mit 5 Jahren Garantie versehene  
Fachbodenregal lässt sich nämlich bei Bedarf beliebig erweitern. Insgesamt liegt die  
maximale Gesamtlast des Express (Feldlast) bei beachtlichen 1300 kg. Weitere  
Details: Einseitig nutzbares Lagerregal mit 5 Fachböden und Kreuzstreben. Beliebig  
erweiterbar. Material: jeweils verzinkter Stahl. Tragkraft: je Regalboden bis zu 150  
kg. Feldlast: bis zu 1300 kg. Maße: jeweils Fachbreite 1000 x Höhe 2000 mm,  
verschiedene Tiefen verfügbar. Garantie: 5 Jahre

