

Cemo Grote GVK-bak

conische vorm, hoogte x lengte x breedte 585 x 873 x 572 mm, inhoud 200 l, van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in blauw, stavlak

Artikelnummer: 100568



Cemo Grote GVK-container

Grote GVK-bak

- conische vorm
- hoogte x lengte x breedte 585 x 873 x 572 mm
- legbordlengte x legbordbreedte binnen 720 x 419 mm
- inhoud 200 l
- van GVK (glasvezelversterkt kunststof) in blauw
- wanden gesloten, glad en naadloos
- stavlak
- Greeprand rondom
- Plaatsbesparend stapelbaar
- temperatuurbestendig van -30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
- geschikt voor agressieve media

Technische details




baktype	Maxi-container	wand uitvoering	glad, naadloos
euronorm	nee	vloerconstructie	gesloten
vorm	conisch	stapelbaar	nee
inhoud	200 l	vouwbaar	nee

hoogte	585 mm	nestbaar	ja
lengte	873 mm	onderrijdbaar	nee
binnenlengte	792 mm	onderbouw	stavlak
breedte	572 mm	inrijdbreedte	655 mm
binnenbreedte	491 mm	greep	Greeprand rondom
bodemlengte	728 mm	temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +40 °C, tijdelijk tot +90 °C
bodemlengte binnen	720 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
bodembreedte	427 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	agressieve media
bodembreedte binnen	419 mm	plafond	als accessoire (niet inbegrepen)
materiaal	GVK (glasvezelversterkt kunststof)	kleur	blauw
wandconstructie	gesloten	gewicht	8 kg

Gerelateerde Producten

100593		Onderwagen, Voor 200 l Grote GVK-bak, laadvlak lengte x breedte 728 x 427 mm, hoogte met bak 760 mm, frame van staal met corrosiebeschermende zinklaag, 4 zwenkwielen. 2 zwenkwielen met rem
100600		voeten, van staal, met corrosiebeschermende zinklaag, voor container met grote capaciteit met 200 l inhoud, hoogte 140 mm
704149		plat deksel, van GVK (glasvezelversterkt kunststof), voor container met grote capaciteit met 200 l inhoud, in grijs

Dit past ook bij ...

240194		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 800 x 160 mm, zwenkwielen met nylon-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen enkel met nylon-banden, breedte x Ø 100 x 82 mm
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil
529930		lichte, universele trapladder, trap eenzijdig, 6 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordes met antislip elementen, standhoogte 1,25 m, bordes breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium