

Bauer klapbodemcontainer

hoogte x lengte x breedte 1160 x 800 x 1200 mm, inhoud 0,75 m³, met hijsogen, vorkslaffen, staalconstructie, gelakt in RAL6011 resedagroen

Artikelnummer: 142101



Bauer Bodemklepcontainer



klapbodemcontainer

- hoogte x lengte x breedte 1160 x 800 x 1200 mm
- inhoud 0,75 m³
- draagvermogen 1500 kg
- inrijhoogte x inrijbreedte 75 x 185 mm
- onderrijdhoogte 100 mm
- met hijsogen, vorkslaffen
- wanden gesloten
- legbord in-/uitklapbaar
- klappable bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten
- 3-voudig stapelbaar
- bak met hijsogen
- met beveiliging tegen wegglijden
- onderbouw 4 voeten
- staalconstructie
- gelakt in RAL6011 resedagroen
- gewicht 144 kg

Technische details

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|----------------------------------|
| baktype | klapbodemcontainer | inrijdbreedte | 615 mm |
| inhoud | 0,75 m ³ | hijsgen aantal | 4 stuks |
| hoogte | 1160 mm | diameter hijsgen | 40 mm |
| lengte | 800 mm | draagvermogen | 1500 kg |
| breedte | 1200 mm | draaginstallatie | hijsgen, vorkslaffen |
| materiaal | staal | bak uitrusting | hijsgen |
| wandconstructie | gesloten | veiligheidsuitrusting bak | wegglidbeveiliging |
| vloerconstructie | in-/uitklapbaar | stapelbaar | ja |
| vloer functie | klapbare bodem met trekkoord ontgrendelbaar, zelfsluitend bij neerzetten | nestbaar | nee |
| onderrijdbaar | ja | plafond | als accessoire (niet inbegrepen) |
| onderbouw | 4 voeten | oppervlak | gelakt |
| onderrijdhoogte | 100 mm | kleur | resedagroen // RAL6011 |
| hoogte vorkslaffen | 75 mm | gewicht | 144 kg |
| breedte vorkslaffen | 185 mm | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|--|--|
| 139869 |  | 2 zwenk- en 2 bokwielen, voor bodemklepcontainer/kiepbak, banden polyamide, draagvermogen 1350 kg, wiel Ø 180 mm |
| 139870 |  | centreerwand, voor klapbodemcontainer 0,5 - 0,75 m ³ , van staal |