


Verbindungskabel

VVDAA040MSS0003B03STGH030MSS



Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte
Silikonfrei	ja

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	< 24 AC/DC
Überspannungsschutz	Freilaufdiode

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...90
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Gewicht [g]	183,5
Werkstoffe	TPU
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt / Messing, vernickelt

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Betrieb	1 x LED, grün
---------	---------	---------------

Zubehör

Zubehör mitgeliefert	Schraube Beschriftungsfeld
----------------------	-------------------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet

E11963



Verbindungskabel


VVDA040MSS0003B03STGH030MSS



Elektrischer Anschluss

Kabel: 3 m, PUR / PVC, halogenfrei; 3 x 0,5 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anschluss



Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Ventil Bauform A DIN, abgewinkelt; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: Messing vernickelt

