



### Descrizione

Contenitori Euro Basicline 300 x 400 mm, senza coperchio, PP con 2 manici, con ottimizzazione per dimensioni pallet - Tutte le misure sono impilabili e combinabili in modo sicuro

- L'ideale per la logistica dei trasporti e di magazzino (per es. linee di trasporto)
- Con due manici
- Elevata impilabilità, resistenza alla rottura e stabilità (portata 20 kg/carico impilabile 300 kg)
- Stabili fondi e pareti chiusi
- Le dimensioni del contenitore sono conformi a pallet EUR (120 x 80 cm)
- Buona resistenza chimica a grassi, resine, soluzioni alcaline, olio e acidi
- Idoneità per alimenti - Facile pulizia - Resistenza a temperature da -20 °C a +80 °C
- Su richiesta: colore personalizzato / realizzazione in materiale conduttivo (colore nero)
- Accessori a parte: coperchio ad appoggio cod. art. 417410 (impilabilità anche con coperchio)
- P=profondità=300 mm L=larghezza=400 mm A=altezza=120 mm
- Dimensioni interne: 268x367x117 mm
- Capacità 11,2 litri

### Informazioni:

#### Articolo

Codice dell'articolo	<b>417400</b>
GTIN	<b>4007228417401</b>
Tariffa doganale	<b>39231090</b>
Unità di imballaggio	<b>1</b>

Colore	<b>grigio chiaro</b>
Volume in L	<b>11,20</b>
Peso (kg)	<b>0,69</b>
P x L x A (mm)	<b>300 x 400 x 120</b>

#### Imballaggio esterno

Contenuto in pezzi	<b>1</b>
--------------------	----------

Peso lordo unità di imballaggio kg	<b>0,69</b>
------------------------------------	-------------

#### Pallet

Numero di scatole	<b>160</b>
Numero di strati	<b>20</b>
P x L x A (mm)	<b>1,2 x 0,8 x 2,55</b>

Cartoni per strato	<b>8</b>
Peso (kg)	<b>130,4</b>