

## Broszura informacyjna

### 44 31 J42

#### Szczypce do pierścieni osadczych sprężynujących

Do montażu pierścieni wewnętrznych w otworach

Wygięte pod kątem 45°

- Mocne, odkuwane
- Stabilne końcówki zabezpieczające przed wyslizgiwaniem się chwytanego przedmiotu
- Zgodnie z normą DIN 5256 C i DIN 5256 D, lecz zakrzywione pod kątem 45°
- Korpus szczypiec i końcówki: stal szlachetna chromowo-wanadowa, kuta, hartowana olejowo



 45°

#### Ogólna

Nr art.	44 31 J42
EAN	4003773066989
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	465 g
Wymiary	310 x 50 x 50 mm
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy

#### Atrybuty techniczne

Rozmiar pierścienia	Ø 85 – 140 mm
Końcówki (średnica)	Ø 3,2 mm

*Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych*