

## PeakTech® 5039 ART-NR.: P 5039

[ZURÜCK](#)

### Thermo-Hygrometer mit Taupunkt & Feuchtkugel

Das neue PeakTech 5039 ist ein preiswertes Thermo-Hygrometer zur gleichzeitigen Messung und Anzeige der Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit in handlicher Bauform.

Zusätzlich bietet dieses Modell eine Feuchtkugeltemperaturmessung, welche die tiefste Temperatur darstellt, welche sich durch direkte Verdunstungskühlung erreichen lässt.

Des Weiteren kann dieses Modell die Taupunkttemperatur messen, welche unterschritten werden muss, damit sich aus Wasserdampf Nebel oder Tau bilden kann.

Alle Messwerte können gut lesbar über die große LCD Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung abgelesen werden.

Dieses preiswerte und kompakte Messgerät eignet sich ideal zur Anwendung im Bausektor, der Haustechnik oder Heizungs- und Klimatechnik.

- Multifunktions-LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
- Luftfeuchtigkeits- und Lufttemperaturmessung
- Taupunkt- und Feuchtkugeltemperaturmessung
- Berechnung der Absoluten Luftfeuchtigkeit in  $\text{gr}/\text{m}^3$  oder  $\text{gr}/\text{ft}^3$
- Berechnung des Luftfeuchtgewichts in Grains/Pound (GPP),  $\text{g}/\text{kg}$ ,  $\text{g}/\text{m}^3$  oder  $\text{gr}/\text{ft}^3$
- Batteriezustandsanzeige
- °C/°F umschaltbar
- Minimal- und Maximalwerthaltefunktion, Data Hold
- Zubehör: Tasche, Batterien und Bedienungsanleitung
- **Verfügbar: Januar 2020**



#### ANLEITUNG

[PeakTech\\_5039\\_10-2019.pdf \(704,0 kB\)](#)

#### BILDER

[5039\\_front.jpg \(132,2 kB\)](#)

[5039\\_left.jpg \(91,8 kB\)](#)

[5039\\_right.jpg \(97,4 kB\)](#)

[5039\\_Use1.jpg \(235,3 kB\)](#)

[5039\\_Use2.jpg \(1.400,3 kB\)](#)

Lufttemperatur	-20 ... +100 °C; ± 0,5 % + 0,5 °C; 0,1 °C
Luftfeuchtigkeit	0 ... 100 %; ± 2 % RH; 0,1 % RH
Feuchtkugeltemp.	0 ... 80 °C ; 0,1 °C
Taupunkttemp.	-30 ... 100 °C ; 0,1 °C
Betriebsspannung	3 x 1,5V AAA Batterien
Abmessungen (BxHxT)	63 x 220 x 28 mm
Gewicht	210 g
EAN-13	4250569404825

