



Jahre Garantie\*

## ANSMANN Unterbauleuchte L

Wiederaufladbare Unterbauleuchte L mit Bewegungssensor - verschiedene Farbtemperaturen wählbar - ideal für Schränke, Küche, Bad, Schublade, Flur, Treppe oder Theke

### Features

- ANSMANN Unterbauleuchte L mit Bewegungssensor
- 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar (3000K / 4000K / 6500K)
- Integrierter Akku (Li-Po 3,7V / 800mAh) sorgt für ausreichend Energie - bis zu 1100 Aktivierungen
- Mit integriertem Bewegungs- und Dämmerungssensor - das Licht leuchtet somit nur bei Bewegungserkennung im Dunkeln
- Multifunktional: 3 verschiedene Farbtemperaturen wählbar
- Doppelclick des Tasters versetzt die Leuchte in den dauerhaften Leuchtmodus
- Langes Drücken dimmt die Leuchte
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Bewegungssensor



Einstellbare Lichtverhältnisse



Stufenlos dimmbar



inklusive USB-Kabel



Wiederaufladbarer Li-Po Akku



Artikelnummer: 1600-0439  
 Lieferumfang: Leuchte, Ladekabel, Bedienungsanleitung  
 Zolltarifnummer: 94054039900  
 Verpackungseinheit: 50 (375 × 265 × 394 mm)



### Spezifikationen

Leuchtmittel	SMD LED			
Leistung Leuchtmittel	0,7 W			
Schutzart	IP20			
Stromversorgung	Li-Po 3,7V / 800mAh			
Leuchtmodi	Kaltweiß / Naturweiß / Warmweiß / Alle LEDs / Aus			
Leistungsdaten	<b>Modus</b>	<b>Leuchtweite</b>	<b>Helligkeit</b>	<b>Leuchtdauer</b>
	Kaltweiß	10 m	102 Lux	4,5 Std.
	Naturweiß	10 m	98 Lux	4,5 Std.
	Warmweiß	10 m	104 Lux	4,5 Std.
	Alle LEDs	11 m	115 Lux	4 Std.
Gehäusematerial	ABS + PC			
Farbe	weiß			
Verpackung	Karton			
Betriebstemperatur	-10 - 25 °C			
Lagertemperatur	-10 - 45 °C			