


# KEL-DP 24

## Plaques de passage de câbles



2

### Description du produit

La plaque de passage de câbles KEL-DP vous permet d'économiser de l'argent par rapport aux presse étoupes traditionnels.

Le System KEL-DP 24 correspond aux découpes standards des connecteurs 24 pôles.

### Avantage

- Montage rapide et sans vis
- Densité de passage élevée
- Prix avantageux
- Pour des épaisseurs de paroi allant jusqu'à 1.5 - 4.0 mm







### Spécification

Matière	Élastomère
Couleur	<input type="checkbox"/> gris (semblable à RAL 7035) <input type="checkbox"/> noir
Caract. au feu	UL94-Vo, auto-extinguible
Types de protection	IP64
Température	- 30°C à + 90°C (statique)
Propriétés	Sans halogènes, sans silicone
Découpe	36 x 112 mm
Type A:	Pour épais. de paroi de 1.5 - 2.5 mm
Type B:	Pour épais. de paroi de 2.8 - 4 mm

### Accessoires

ST Bouchons  
FP Plaques de passage de câbles

Page 33  
Pages 124 - 129

Description	Type	N° de cde Type A	N° de cde Type B	Nombre de câbles	UE
	KEL-DP 24 14	<input type="checkbox"/> 43512 <input type="checkbox"/> 50512	<input type="checkbox"/> 43522 <input type="checkbox"/> 50522	14x max. 12.1 mm	10
	KEL-DP 24 17	<input type="checkbox"/> 43514 <input type="checkbox"/> 50514	<input type="checkbox"/> 43523 <input type="checkbox"/> 50523	5x max. 10.5 mm 12x max. 12.6 mm	10
	KEL-DP 24 19	<input type="checkbox"/> 43516 <input type="checkbox"/> 50516	<input type="checkbox"/> 43524 <input type="checkbox"/> 50524	12x max. 6.5 mm 7x max. 12.1 mm	10
	KEL-DP 24 26	<input type="checkbox"/> 43518 <input type="checkbox"/> 50518	<input type="checkbox"/> 43525 <input type="checkbox"/> 50525	16x max. 6.5 mm 4x max. 12.1 mm 4x max. 16.1 mm 2x ASI-Leitungen	10
	KEL-DP 24 48	<input type="checkbox"/> 43519 <input type="checkbox"/> 50519	<input type="checkbox"/> 43526 <input type="checkbox"/> 50526	48x max. 6.5 mm	10
	KEL-DP 24 50	<input type="checkbox"/> 43520 <input type="checkbox"/> 50520	<input type="checkbox"/> 43527 <input type="checkbox"/> 50527	33x max. 5.3 mm 9x max. 6.4 mm 8x max. 8.3 mm	10