

Artikelnummer: 150542

Kurzbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel, 322 l

Langbeschreibung: Transportwagen van licht metaal, met scharnierdeksel: Zeer stevig van corrosievrij aluminiumlegering AlMg3 en AlMgSi volgens DIN 1725/1 en DIN 1745/1. De wanden zijn met trapeziumvormige ribben verstevigd. Alle transportwagens zijn voorzien van vervangbare kwaliteitswielen. De wielen zijn van massief rubber, stalen wielvorken, rollagers en afdekkappen. De 2 zwenkwielen zijn standaard met rem uitgevoerd, vlg. DIN EN 1757-3. De diameter van het wiel is afgestemd op het draagvermogen van de wagen (zie tabel)

Polyamide wielen en oplossingen op maat op aanvraag.

Model	afm. inw. (mm)	Totale hoogte (mm)	wiel-a (mm)	Capaciteit (liter)
1	700 x b 550 x h 580	740	100	223
2	960 x b 550 x h 610	770	100	322
3	1000 x b 640 x h 650	845	125	415
4	1250 x b 650 x h 680	870	125	560
5	1250 x b 700 x h 750	945	125	656

