




## Descripción del producto:

- Secador de cabello por aire caliente tipo pistola con soporte a pared.
- Interruptor de conjunto.
- Dos potencias.
- Interruptor ON/OFF de seguridad.
- Carcasa de ABS bicolor (Plateado y negro).
- Apto para habitaciones de hotel.
- Garantía de 2 años.



## Especificaciones técnicas:

Secador de cabello por aire caliente tipo pistola con soporte a pared. Tanto el soporte como la pistola están fabricados en plástico tipo ABS bicolor (plateado y negro). La base sujeta a pared mediante dos tornillos para lo que es necesario realizar dos agujeros en la misma, un agujero de la base presenta coliso para facilitar el montaje. El secador de cabello dispone de un interruptor general situado en la parte inferior de la base, que permite el corte total de la corriente al equipo. La parte frontal del mango de la pistola presenta un interruptor con dos posiciones, '1' potencia mínima y '2' potencia máxima. Finalmente para permitir la activación definitiva del secador, se debe tener permanentemente presionado el pulsador situado en la parte posterior del mango, de esta forma se evita el accionamiento involuntario del secador de cabello. El motor es de corriente continua de 40W y 11.000-13.000 r.p.m. lo que proporciona un caudal de aire de 70 m<sup>3</sup>/h a una velocidad de 72 km/h. La resistencia es de 1200 W, cuya acción permite elevar la temperatura del aire a 10 cm hasta los 61°C (temperatura ambiente: 21°C). La potencia total es de 1.200 W a 220-240 V – 50/60Hz. El nivel sonoro a 2 metros es de 60dB. Posee un aislamiento eléctrico de clase II. El modelo de secador de cabello es HOTEL LINE® 01064.

## Características técnicas:

### Especificaciones eléctricas:

- Voltaje/Frecuencia: 220-240 V / 50-60 Hz.
- Potencia total: 1.200 W.
- Potencia de la resistencia: 1.200 W
- Potencia motor: 40 W
- Tipo de motor: Corriente continua.
- R.P.M 11.000 – 13.000.
- Aislamiento eléctrico: Clase II

### Especificaciones mecánicas:


- Caudal del aire: 70m<sup>3</sup>/h.
- Velocidad del aire: 72 km/h.
- Nivel sonoro a 2m: 60 dB.
- Temperatura salida del aire a una T<sup>a</sup> ambiente de 21°C: 61°C
- Pistola y soporte en termoplástico ABS bicolor (Plateado y negro).
- Cable con enchufe desde soporte.
- Cable pistola - soporte tipo cordón espiral de long. 600 - 1.800 mm
- Interruptor general en el soporte de la pistola.
- Posibilidad de elegir entre dos niveles de potencia.
- Pulsador ON/OFF de seguridad.
- Evita el mal uso del secador de cabello.

### Especificaciones del embalaje:

- Dimensiones del producto: 100 x 190 x 230 mm.
- Peso con embalaje: 0,8 Kg.
- Tornillería y tacos incluidos.

Certificados: 

## Plantilla de montaje:



## Instalación:

Se instala un secador de cabello por habitación de hotel. En caso de baños de grandes dimensiones, pueden instalarse dos unidades.

La colocación del secador de cabello por aire caliente se realizará como se indica en fig-0.

La altura al suelo recomendada oscila entre los 130 y 150 cm, 110 para el caso de lavabos adaptados.

## Funcionamiento:

Conectar el interruptor general situado en el soporte del secador de cabello, descolgar la pistola, seleccionar la potencia deseada mediante el interruptor situado en el frontal del mango de la pistola. A continuación, presionar el pulsador ON/OFF situado en la parte posterior del mango de la pistola para accionar el secador de cabello. Acabado el secado, dejar la pistola nuevamente en el soporte, el aparato se apagará automáticamente.

## Limpieza:

Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa.

A continuación, secar.