

Artikelnummer: 135226

Kurzbeschreibung: Elektrische Fasspumpe JP-280 ALU 1000, für Diesel & Öle, 112 l/min, Schlauch, 2 Schlauchklemmen & Zapfpistole

Langbeschreibung: Elektrische Fasspumpe JP-280 ALU 1000, für Diesel & Öle, 112 l/min, Schlauch, 2 Schlauchklemmen & Zapfpistole: Geeignet für Diesel und Öle (bis 1000 mPas). Universalmotor JP-280, 230 V, 50 Hz, 825 W Innenbelüfteter Motor, Spritzwasserschutz nach Schutzart IP 24, Ein-/Ausshalter, 5 m Kabel mit Schukostecker, doppelt isoliert Klasse II, Überstromschutzschalter mit Nullsp-Auslösung. Technische Daten: Pumpwerk: Aluminium, l 1000 mm, Außen-Ø 41 mm, Anschlussgewinde G 1-- ¼", Schlauchanschluss 1" (NW 25) 2 m Mineralölschlauch 1" (NW 25) 2 Schlauchklemmen Edelstahl 1 Zapfpistole Aluminium Fördermenge: 80 l/min (Rotor)* Förderhöhe: 16 m (Rotor)* Mediumtemperatur: bis 80 -GradC, Viskosität: 1000 mPas* Dichte: 1.9**Prüfmedium Wasser 20-GradC

