

bac de rétention classic-line

pour 1 x IBC, volume de rétention
1000 l, hauteur x largeur x
profondeur 885 x 1280 x 1910 mm,
Équipé de avec zone de
remplissage et caillebotis en
plastique coloris noir

Numéro d'article: 235745



5 YEARS
WARRANTY



bac de rétention

- pour stockage à l'abri
- convient pour substances dangereuses pour l'eau et caustiques
- construction du bac de rétention agréée par les autorités
- pour 1 x IBC
- volume de rétention 1000 l
- hauteur x largeur x profondeur 885 x 1280 x 1910 mm
- force 2000 kg
- en polyéthylène, coloris bleu
- Équipé de avec zone de remplissage et caillebotis en plastique coloris noir
- 5 années de garantie



Détails techniques

type de stockage de
produits dan

station IBC

charge 2000 kg

type de bac de rétention	bac de rétention	matériau	polyéthylène
lieu de stockage	à l'abri	couleur	bleu
volume de rétention	1000 l	équipement bac de rétention	zone de remplissage, caillebotis
capacité	1 x IBC	matériau de caillebotis	plastique
considération comme matière dang	substances dangereuses pour l'eau et caustiques	couleur de caillebotis	noir
construction (autorisation)	construction du bac de rétention agréée par les autorités	possibilité de passage au-dessous	oui
hauteur	885 mm	garantie	5 années
largeur	1280 mm	Poids	143 kg
profondeur	1910 mm		

Accessoires

235752		Ouvre-couvercles, diamètre intérieur 170 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
235753		Ouvre-couvercles, diamètre intérieur 250 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion