

fetra handtrekwagen

draagvermogen 500 kg, laadvlak
lengte x breedte 1200 x 650 mm,
platform van zeefdrukplaat met
antislippervlak, Waterdicht,
opbouwconstructies: 4 muren,
lengte wanden inhangbaar,
onderstel met slag- en krasvaste
poedercoating in RAL5007
briljantblauw, 4 wielen, wielen met
lucht-banden



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 158804

fetra Handtrekwagen

met 4 wanden

handtrekwagen

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 1200 x 650 mm
- hoogte x lengte x breedte 1192 x 1472 x 709 mm
- platform van zeefdrukplaat met antislippervlak, Waterdicht
- opbouwconstructies: 4 muren, lengte wanden inhangbaar
- draaischemelbesturing
- schaarwissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie
- met veiligheidsgreep met softgrip-bekleding
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007
briljantblauw
- 4 wielen
- wielen met lucht-banden
- wielstand rechthoekig
- rem conform EN 1757-3
- 10 jaar garantie

Technische details

| | | | |
|----------------------|---|---------------------|--------------------------|
| transporttoestel | transportwagen | materiaal platform | zeefdrukplaat |
| type wagen | handtrekwagen | oppervlak platform | antislip |
| draagvermogen | 500 kg | platform uitvoering | Waterdicht |
| constructies | 4 muren | wagen uitrusting | excl. uitrusting |
| constructies functie | lengte wanden inhangbaar | wielen aantal/soort | 4 wielen |
| hoogte constructies | 220-300 mm | banden | lucht |
| lengte laadvlak | 1200 mm | wiellager | wiellager |
| breedte laadvlak | 650 mm | wielstand | rechthoekig |
| materiaal | staal/hout | type rem | automatische rem |
| hoogte | 1192 mm | rem functie | werkt op de voorwielen |
| sturing | draaischemelbesturing | oppervlak onderstel | m. poedercoating |
| dissel | schaardissel met automatisch gedempt terugzetten in rustpositie | kleur | briljantblauw // RAL5007 |
| veiligheidsgreep | ja | norm | EN 1757-3 (rem) |
| lengte | 1472 mm | garantie | 10 jaar |
| breedte | 709 mm | gewicht | 50 kg |
| euronorm | nee | | |