

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor 1 x 11 kg propaangas fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gertiaanblauw, wielen met massief rubber-banden

Artikelnummer: 202916



Rollcart Flessenkar

voor 11 kg-propaangasfles

Flessenkar





- draagvermogen 100 kg
- voor 1 x 11 kg propaangas fles
- hoogte x breedte 1000 x 500 mm
- passend voor flessen met Ø 140 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gertiaanblauw
- wielen met massief rubber-banden
- wiel Ø 200 mm
- zonder steunwiel
- 5 jaar garantie



Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	200 mm
type kar	Flessenkar	steunwiel	nee
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	nee
capaciteit	1 x 11 kg propaangas	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	140 mm	hoogte	1000 mm
materiaal	staal	breedte	500 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	garantie	5 jaar
banden	massief rubber	gewicht	13 kg

Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hefbeweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag