

Scangrip bouwlamp VEGA LITE COMPACT

behuizing van kunststof, 83 lamp
SMD-led, met 1 stekkerdoos,
straalhoek 100 °, met netaansluiting

Artikelnummer: 254561

SCANGRIP

3 YEARS
WARRANTY



bouwlamp

- geschikt voor binnen en buiten
- Geschikt voor schilderbedrijven, interieurbouwers en ateliers
- ideaal voor schilderwerk
- hoogte x breedte x diepte 288 x 280 x 103 mm
- behuizing van kunststof
- 83 lamp SMD-led
- energie-efficiëntieklasse E
- met 1 stekkerdoos
- straalhoek 100 °
- met netaansluiting
- temperatuurbestendig van -10 °C tot +40 °C
- beschermingsklasse IP54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
- 3 jaar garantie



Technische details

gereedschapstype	industrielamp	spanningsverzorging	netaansluiting
type lamp	bouwlamp	lamp uitrusting	1 stekkerdoos
plaats van toepassing	binnen en buiten	materiaal behuizing	kunststof
geschikt voor (branches)	schilderbedrijven/interieur bouwers	hoogte	288 mm
geschikt voor (gebruik)	schilderwerk	breedte	280 mm
type lamp	SMD-led	diepte	103 mm
lampen aantal	83 stuks	temperatuurbereik	-10 °C tot +40 °C
energie-efficiëntieklasse	E	ip beschermingsklasse	54: stofafzetting aan de binnenkant, spatwater alle richtingen
lichtstroom	4000	garantie	3 jaar
dimbaar	nee	WEEE-apparaatsoort	lampen cat. 3
afstraalhoek	100 °	gewicht	2,46 kg