

## PAVOY

### armoire à tiroirs

#### Basis Plus

hauteur x largeur x profondeur 1200 x 500 x 600 mm, 9 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 500787



## PAVOY Armoire à tiroirs Basis Plus

### avec extension simple et glissières à galets

armoire à tiroirs








- hauteur x largeur x profondeur 1200 x 500 x 600 mm
- 9 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm
- structure en tôle d'acier, soudé
- avec poignée barre
- force par tiroir 50 kg
- tiroirs à roulement à billes, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie




## Détails techniques

type de meuble	armoire	capacité de charge de tiroir	50 kg
type d'armoire	armoire à tiroirs	glissière tiroir	à roulement à billes
matériau	tôle d'acier	extension tiroir	85 %
matériau de finition	soudé	surface de corps	finition peinture époxy
hauteur	1200 mm	surface de face avant	finition peinture époxy
largeur	500 mm	blocage d'extension	blocage d'extension
profondeur	600 mm	verrouillable	oui
équipement armoire	tiroirs	système de fermeture	serrure à cylindre
nombre de tiroirs	9 pièce	cloison de séparation médiane	non
nombre x hauteur tiroirs	3x75 mm/2x100 mm/1x150 mm/3x175 mm	poignée	poignée barre
hauteur frontale 75 mm	3 pièce	roulant	non
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	garantie	10 années
hauteur frontale 150 mm	1 pièce	certification	GS // TÜV
hauteur frontale 175 mm	3 pièce	Poids	82 kg

## Accessoires

404273		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404275		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404276		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 175 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404293		revêtement pour armoire en caoutchouc strié, largeur 500 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404294		tapis en caoutchouc strié, largeur x profondeur 500 x 525 mm, épaisseur 3 mm, en noir
404296		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 500 mm, face arrière magnétique
500792		auges, avec 30 compartiments, 25 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 500 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

147357		pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml
194847		revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé